


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M6/2M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

300

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

32

OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

160

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

32

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Berat

[g]

87.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M6/2M

Panjang kepala pendeteksian [mm]	35
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	20; (untuk instalasi tetap)
Susunan fiber	①
Material	Adaptor: ABS
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 2 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M11

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------