


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-A-V-E1



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Aplikasi

Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik

OCF; OKF; OOF; OUF

OCF (High Power)

Jangkauan fiber optik

[mm]

460

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

50

OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

160

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

50

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Berat

[g]

69

Versi kepala pendeteksian

lurus



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-A-V-E1

Diameter kepala pendeteksian [mm]	1
Panjang kepala pendeteksian [mm]	5
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20; (untuk instalasi tetap)
Susunan fiber	●
Material	Adaptor: ABS
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	E20103
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah