


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-A-A-M4



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus	
Aplikasi	Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Jangkauan fiber optik	[mm]	1200
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	120
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	400
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	120
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...290
Data teknis		
Berat	[g]	56
Versi kepala pendeteksian	lurus	
Ulir kepala pendeteksian	M4	



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-A-A-M4

Panjang kepala pendeteksian [mm]	15
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20; (untuk instalasi tetap)
Susunan fiber	
Material	Adaptor: ABS
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 4 x M4
	washer pengunci bergerigi: 4
	mur bergerigi: 1 x M11

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------