


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-A-A-R3



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor sinar tembus	
Aplikasi	Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Jangkauan fiber optik	[mm]	990
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	120
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	400
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	120
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...290
Data teknis		
Berat	[g]	69
Versi kepala pendeteksian	bersiku	

E20129



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-A-A-R3

Diameter kepala pendeteksian [mm]	3
Panjang kepala pendeteksian [mm]	10
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20; (untuk instalasi tetap)
Susunan fiber	●
Material	Adaptor: ABS
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	E20103
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah