

## Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M6/0,15M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20055

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



## Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

## Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe  
amplifier fiber optik

OKF; OUF

## OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

## OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

## Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

35

Panjang total

[mm]

150

# E20143



## Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M6/0,15M

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Radius pembengkokan min. [mm] | 20           |
| Material                      | Adaptor: ABS |
| Material fiber                | kaca         |
| Material kepala fiber         | aluminium    |
| Material selubung fiber       | aluminium    |
| <b>Keterangan</b>             |              |
| Jumlah paket                  | 1 buah       |