




Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-E3/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20350

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

32

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

32

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

3

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

25

Panjang total

[mm]

2000



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-E3/2M

Radius pembengkokan min. [mm]	20
Material	Adaptor: PPE
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah