


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-M8/2M

penghentian produk

Produk alternatif: E20137

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

56

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Berat

[g]

164

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M8

Panjang total

[mm]

2000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30; (untuk instalasi tetap)

Susunan fiber



**Sensor refleksi difus fiber optik**

FT-30-A-A-M8/2M

Material	Adaptor: PA
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 2 x M8, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M30
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah