

## Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-R8

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang

## Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik

OIF

## OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

70

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

## Data teknis

Berat

[g]

93.8

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Diameter kepala pendeteksian

[mm]

8

Panjang total

[mm]

600

Radius pembengkokan min.

[mm]

30; (untuk instalasi tetap)

Susunan fiber



Material

Adaptor: PA

# E20153



## Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-R8

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Material fiber          | kaca      |
| Material kepala fiber   | aluminium |
| Material selubung fiber | aluminium |
| Aksesori                |           |
| Item dikirim            | E20353    |
| Keterangan              |           |
| Jumlah paket            | 1 buah    |