


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-A-A-R3

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

100

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Berat

[g]

88.4

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

3

Panjang total

[mm]

600

Radius pembengkokan min.

[mm]

30; (untuk instalasi tetap)

Susunan fiber



Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

E20163



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-A-A-R3

Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	E20103
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah