


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-M6



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

300

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Berat

[g]

98.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

35

Panjang total

[mm]

600

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Susunan fiber



Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

E20164



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-M6

Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 4 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 4
	mur bergerigi: 1 x M30
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah