


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-P-A-M4/1,2m

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

115

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

115

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

Panjang kepala pendeteksian [mm]

15

Panjang total

[mm]

1200

Radius pembengkokan min.

[mm]

10

Material

Adaptor: PPE

Material fiber

kaca

E20168



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-P-A-M4/1,2m

Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah