


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-V-E1

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20053

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

8

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

8

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

1

Panjang kepala pendeteksian [mm]

5

Panjang total

[mm]

600



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-V-E1

Radius pembengkokan min. [mm]	10
Material	Adaptor: PPE
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	PVC
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah