


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-M8/1M

penghentian produk



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

70

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Berat

[g]

118.4

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M8

Panjang total

[mm]

1000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30; (untuk instalasi tetap)

Susunan fiber



Material

Adaptor: PA

**Sensor refleksi difus fiber optik**

FT-30-A-A-M8/1M

Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 2 x M8, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M30
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah