



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-M4

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20055

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Aplikasi

Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus
----------------	-----------------------

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OKF; OUF
---	----------

OKF

Jangkauan fiber optik [mm]	35
----------------------------	----

OUF

Jangkauan fiber optik [mm]	35
----------------------------	----

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C]	-40...290
-------------------	-----------

Data teknis

Versi kepala pendeteksian	lurus
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------