


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-M6/1M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20217

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OIF

OIF

Jangkauan fiber optik [mm] 300

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian lurus

Ulir kepala pendeteksian M6

Panjang kepala pendeteksian [mm] 35

Panjang total [mm] 1000

Radius pembengkokan min. [mm] 30

Material Adaptor: PA

Material fiber kaca

E20193



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-M6/1M

Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah