


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M6

penghentian produk



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF; OOF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

OOF

Jangkauan fiber optik

[mm]

200

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-25...80

Data teknis

Berat

[g]

20.7

Versi kepala pendeteksian

lurus; dengan adaptor untuk pemasangan langsung

Panjang total

[mm]

26

Susunan fiber



Material fiber

kaca



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M6

Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 4 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
	mur bergerigi: 1 x M11
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah