


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-M6/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20328

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

270

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

35

Panjang total

[mm]

2000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Susunan fiber





Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-M6/2M

Material	Adaptor: PA
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah