


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-P-A-M8/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

56

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M8

Panjang total

[mm]

2000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Susunan fiber



Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

aluminium

Material selubung fiber

PVC

E20221



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-P-A-M8/2M

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------