


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-A-A-M6/3M



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Aplikasi

Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

192

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Berat

[g]

278.5

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang total

[mm]

3000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30; (untuk instalasi tetap)

Susunan fiber



Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

aluminium



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-A-A-M6/3M

Material selubung fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 4 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 4
	mur bergerigi: 1 x M30
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah