


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-V-R1



Aplikasi		
Prinsip fungsi	Sensor refleksi difus	
Aplikasi	Untuk digunakan di lingkungan industri	
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik	OCF; OKF; OOF; OUF	
OCF (High Power)		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	6
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	24
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	6
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Data teknis		
Berat	[g]	37
Versi kepala pendeteksian	bersiku	
Diameter kepala pendeteksian	[mm]	1

E20230



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-V-R1

Panjang total	[mm]	600
Radius pembengkokan min.	[mm]	20
Susunan fiber		①
Material fiber		kaca
Material kepala fiber		baja tahan karat (1.4301/304)
Material selubung fiber		PVC
Aksesori		
Item dikirim		Klem pemasangan:, E20107
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah