


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-M8/4M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20152

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

36

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Ulir kepala pendeteksian

M8

Panjang total

[mm]

4000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

aluminium

E20246



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-M8/4M

Material selubung fiber	aluminium
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah