


Sensor refleksi difus fiber optik dengan konverter penampang

FT-00-P-MS



Aplikasi		
Desain		Konverter penampang
Prinsip fungsi		Sensor refleksi difus
Aplikasi		Untuk digunakan di lingkungan industri
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik		OCF; OKF; OOF; OUF
OCF (High Power)		
Jangkauan fiber optik	[mm]	420
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
OOF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	200
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	40
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-20...80
Data teknis		
Berat	[g]	60
Versi kepala pendeteksian		lurus

**Sensor refleksi difus fiber optik dengan konverter penampang**

FT-00-P-MS

Tinggi kepala pendeteksian [mm]	5
Lebar kepala pendeteksian [mm]	15
Panjang kepala pendeteksian [mm]	20
Dimensi probe [mm]	5 x 15 x 20
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Susunan fiber	□
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	kuningan
Material selubung fiber	PVC

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------