



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-M-V-M6/0,3M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20489

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!

No scale drawing available

Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik [mm] 20

OUF

Jangkauan fiber optik [mm] 20

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian lurus

Ulir kepala pendeteksian M6

Panjang total [mm] 300

Radius pembengkokan min. [mm] 20

Material fiber akrilik

Material kepala fiber baja tahan karat (1.4305/303)

Material selubung fiber silikon logam

Keterangan

Jumlah paket 1 buah