


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-E6/1M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20272

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

6

Panjang total

[mm]

1000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

E20271



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-E6/1M

Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah