

E20311




Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-R6/1M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20223

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Panjang total

[mm]

1000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

aluminium

Material selubung fiber

aluminium

E20311



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-30-A-A-R6/1M

Keterangan	
Jumlah paket	1 buah