


## Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-M6/3m

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

## Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe  
amplifier fiber optik

OIF

## OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

192

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

## Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

35

Panjang total

[mm]

3000

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

aluminium

Material selubung fiber

PVC

# E20327



## Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-M6/3m

### Keterangan

|              |        |
|--------------|--------|
| Jumlah paket | 1 buah |
|--------------|--------|