


## Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-M6/2,5M

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

## Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe  
amplifier fiber optik

OKF; OUF

## OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

28

## OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

28

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

## Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

25

Panjang total

[mm]

2500

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material

Adaptor: PPE

Material fiber

kaca

# E20350



## Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-M6/2,5M

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| Material kepala fiber   | aluminium |
| Material selubung fiber | PVC       |
| Keterangan              |           |
| Jumlah paket            | 1 buah    |