


## Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-P-A-R4/1,5M



## Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Aplikasi

Untuk digunakan di lingkungan industri

## Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe  
amplifier fiber optik

OKF; OUF

## OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

36

## OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

36

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

## Data teknis

Berat

[g]

68.5

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Diameter kepala  
pendeteksian

[mm]

4

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

10

Panjang total

[mm]

1500

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Susunan fiber



**Sensor refleksi difus fiber optik**

FT-00-P-A-R4/1,5M

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Material                | Adaptor: PPE |
| Material fiber          | kaca         |
| Material kepala fiber   | aluminium    |
| Material selubung fiber | PVC          |
| <b>Aksesori</b>         |              |
| Item dikirim            | E20103       |
| <b>Keterangan</b>       |              |
| Jumlah paket            | 1 buah       |