E20355

Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-R4/2,5M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi		
Prinsip fungsi		Sensor refleksi difus
Zona pendeteksian		
Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik		OKF; OUF
OKF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	28
OUF		
Jangkauan fiber optik	[mm]	28
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-40...290
Data teknis		
Versi kepala pendeteksian		bersiku
Diameter kepala pendeteksian	[mm]	4
Panjang kepala pendeteksian	[mm]	10
Panjang total	[mm]	2500
Radius pembengkokan min.	[mm]	20
Material		Adaptor: ABS

E20355

Sensor refleksi difus fiber optik

FT-00-A-A-R4/2,5M

Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah