


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

85

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

85

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

2.5

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

10

Panjang total

[mm]

2500

Radius pembengkokan min.

[mm]

10

Material

Adaptor: PPE

E20359



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-P-A-E2,5/2,5M

Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah