


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-18-A-A-M6

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OGF

OGF

Jangkauan fiber optik

[mm]

15

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Berat

[g]

0.055

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

25

Panjang total

[mm]

600

Radius pembengkokan min.

[mm]

20; (untuk instalasi tetap)

Susunan fiber



Material

Adaptor: PPE

Material fiber

kaca

E20385



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-18-A-A-M6

Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	mur segi enam: 2 x M6, baja tahan karat
	washer pengunci bergerigi: 2
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah