


Sensor refleksi difus fiber optik

FT-18-A-A-R5

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OGF

OGF

Jangkauan fiber optik

[mm]

12

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Berat

[g]

0.061

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

5

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

10

Panjang total

[mm]

600

Radius pembengkokan min.

[mm]

20; (untuk instalasi tetap)

Susunan fiber



Material

Adaptor: PPE

E20386



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-18-A-A-R5

Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PVC
Aksesori	
Item dikirim	Klem pemasangan:, E10221
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah