


## Sensor sinar tembus fiber optik

FE-18-A-A-M4

Produk tidak tersedia - entri arsip



## Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

## Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe  
amplifier fiber optik

OGF

## OGF

Jangkauan fiber optik

[mm]

80

## Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

## Data teknis

Berat

[g]

0.059

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

Panjang kepala pendeteksian [mm]

15

Panjang total

[mm]

600

Radius pembengkokan min.

[mm]

20; (untuk instalasi tetap)

Susunan fiber



Material

Adaptor: PPE

Material fiber

kaca

# E20389



## Sensor sinar tembus fiber optik

FE-18-A-A-M4

|                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| Material kepala fiber   | aluminium                    |
| Material selubung fiber | aluminium                    |
| Aksesori                |                              |
| Item dikirim            | mur segi enam: 4 x M4        |
|                         | washer pengunci bergerigi: 4 |
| Keterangan              |                              |
| Jumlah paket            | 1 buah                       |