


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-18-A-A-R4

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OGF

OGF

Jangkauan fiber optik

[mm]

80

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...290

Data teknis

Berat

[g]

0.074

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Diameter kepala
pendeteksian

[mm]

4

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

10

Panjang total

[mm]

600

Radius pembengkokan min.

[mm]

20; (untuk instalasi tetap)

Susunan fiber



Material

Adaptor: PPE

E20390



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-18-A-A-R4

Material fiber	kaca
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	aluminium
Aksesori	
Item dikirim	E20103
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah