


Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-S-V-M4/0,4M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OKF; OUF

OKF

Jangkauan fiber optik

[mm]

120

OUF

Jangkauan fiber optik

[mm]

120

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M4

Panjang kepala pendeteksian [mm]

15

Panjang total

[mm]

400

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material

Adaptor: ABS

Material fiber

kaca

E20394



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-00-S-V-M4/0,4M

Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah