

E20396




Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-R6/0,8m

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E20329

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OIF

OIF

Jangkauan fiber optik

[mm]

300

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...80

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Panjang total

[mm]

800

Radius pembengkokan min.

[mm]

30

Material

Adaptor: PA

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

aluminium

Material selubung fiber

PVC

E20396



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-30-P-A-R6/0,8m

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------