

E21036




Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-M-V-M6/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E21038

Ketika memilih produk dan aksesoris alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB5030

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang total

[mm]

600

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

baja tahan karat (1.4305/303)

Material selubung fiber

silikon logam

Keterangan

Jumlah paket

1 buah