

Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-M-V-M6/5M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB5030

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

8

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

lurus

Ulir kepala pendeteksian

M6

Panjang kepala pendeteksian [mm]

45

Panjang total

[mm]

5000

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

baja tahan karat (1.4305/303)

Material selubung fiber

silikon logam

E21040



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-M-V-M6/5M

Keterangan

Jumlah paket

1 buah