




Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-M-V-R3/1,2M

Produk tidak tersedia - entri arsip



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OBF

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

108

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian

bersiku

Panjang total

[mm]

1200

Radius pembengkokan min.

[mm]

20

Material fiber

kaca

Material kepala fiber

baja tahan karat (1.4305/303)

Material selubung fiber

silikon logam

Aksesori

Item dikirim

E20103

Keterangan

Jumlah paket

1 buah