



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-M-V-R4/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available

Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OBFF

OBF

Jangkauan fiber optik [mm] 40

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian	bersiku
Panjang total [mm]	600
Radius pembengkokan min. [mm]	20
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	silikon logam

Aksesori

Item dikirim E20103

Keterangan

Jumlah paket 1 buah