



Sensor refleksi difus fiber optik

FT-11-M-V-R4/1,2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

No scale drawing available

Aplikasi

Prinsip fungsi Sensor refleksi difus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik OBF

OBF

Jangkauan fiber optik [mm] 35

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -20...150

Data teknis

Versi kepala pendeteksian bersiku

Panjang total [mm] 1200

Radius pembengkokan min. [mm] 20

Material fiber kaca

Material kepala fiber baja tahan karat (1.4305/303)

Material selubung fiber silikon logam

Aksesori

Item dikirim E20103

Keterangan

Jumlah paket 1 buah