

E21101




Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Produk tidak tersedia - entri arsip

Produk alternatif: E21103

Ketika memilih produk dan aksesori alternatif, perhatikan bahwa data teknis mungkin berbeda!



Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe
amplifier fiber optik

OB50; OBF; OO50

OB50

Jangkauan fiber optik

[mm]

250

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

350

OO50

Jangkauan fiber optik

[mm]

750

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-40...60

Data teknis

Berat

[g]

0.047

Versi kepala pendeteksian

lurus

E21101



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-11-EPA-M3/F613X0,06/2M

Ulir kepala pendeteksian	M3
Panjang kepala pendeteksian [mm]	20
Panjang total [mm]	2000
Radius pembengkokan min. [mm]	3
Susunan fiber	●
Diameter core [mm]	1.2
Diameter fiber [mm]	613 x 0.06
Diameter eksternal [mm]	2.2
Material fiber	PMMA
Material kepala fiber	aluminium
Material selubung fiber	PE

Aksesori

Item dikirim	mur segi enam: 4 x M3 washer pengunci bergerigi: 4
Aksesori (opsional)	Pemotong untuk fiber optik:, E20600

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------