




Sensor sinar tembus fiber optik

FE-50-V-V-X/2,5M



1 emisi cahaya

Aplikasi

Prinsip fungsi

Sensor sinar tembus

Aplikasi

Ketahanan terhadap suhu tinggi; Desain yang kokoh untuk penggunaan di lingkungan yang menantang

Zona pendeteksian

Jangkauan dengan tipe amplifier fiber optik

OBF; OMF

OBF

Jangkauan fiber optik

[mm]

93

OMF

Jangkauan fiber optik

[mm]

93

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar

[°C]

-58...315

Data teknis

Berat

[g]

1161.5

Tinggi kepala pendeteksian

[mm]

12

Lebar kepala pendeteksian

[mm]

143

Panjang kepala pendeteksian

[mm]

85

Dimensi probe

[mm]

12 x 143 x 85

Panjang total

[mm]

2500

Radius pembengkokan min.

[mm]

19

E21132



Sensor sinar tembus fiber optik

FE-50-V-V-X/2,5M

Material	perlengkapan: baja tahan karat (1.4301/304)
Material fiber	kaca
Material kepala fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Material selubung fiber	baja tahan karat (1.4305/303)
Keterangan	
Jumlah paket	1 buah