


Adaptor untuk fiber optik

ADAPTER FOR FIBER OPTICS



Aplikasi

Desain untuk fiber optik M11

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -25...60

Data teknis

Berat [g] 30.9

Panjang total [mm] 450; (berkabel)

Radius pembengkokan min. [mm] 30

Susunan fiber

Diameter core [mm] 1.0

Diameter eksternal [mm] 2.2

Material Adaptor: ABS; PPE; POM

Material fiber PMMA

Material selubung fiber PE

Aksesori

Aksesori (opsional) Pemotong untuk fiber optik, E20600

Keterangan

Jumlah paket 1 buah