


E2M205



Kabel adaptor untuk kamera dengan output video

CONNECTION CABLE M16 16M



Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Desain		kamera dengan output video O2M20x
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-45...85
Perlindungan		IP 67
Data teknis		
Berat	[g]	858.5
Material		casing: PVC; Segel: EPDM
Material mur		PVC
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah
Koneksi listrik		
Kabel: 16 m, PVC, hitam, Ø 6 mm; 3 x 0.34 mm ² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm ² / AWG 26		
Koneksi listrik - colokan		
Konektor: 1 x M16, lurus; pengkodean: A; Penguncian: PVC; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm		




Kabel adaptor untuk kamera dengan output video

CONNECTION CABLE M16 16M

Koneksi listrik

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M16, lurus; pengkodean: A; Penguncian: PVC; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

