


E2M206



Kabel adaptor untuk kamera dengan output video

CONNECTION CABLE M16 21 M



Aplikasi

Fitur khusus	Bebas dari silikon; Kontak berlapis emas
Desain	kamera dengan output video O2M20x
Bebas dari silikon	ya

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 DC
Kelas perlindungan		II
Total beban arus maks.	[A]	4

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar	[°C]	-45...85
Perlindungan		IP 67

Data teknis

Berat	[g]	1093
Material		casing: PVC; Segel: EPDM
Material mur		PVC

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik

Kabel: 21 m, PVC, hitam, Ø 6 mm; 3 x 0.34 mm² / AWG 22 + 1 x 0.11 mm² / AWG 26

Koneksi listrik - colokan

Konektor: 1 x M16, lurus; pengkodean: A; Penguncian: PVC; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm




Kabel adaptor untuk kamera dengan output video

CONNECTION CABLE M16 21 M

Koneksi listrik

Koneksi



Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M16, lurus; pengkodean: A; Penguncian: PVC; Kontak: dilapisi emas; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

