


E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT



- 1 INPUT
- 2 OUTPUT
- 3 C4
- 4 C3
- 5 C2
- 6 C1



Karakteristik produk

Resolusi gambar [px] 680 x 480

Data kelistrikan

Tegangan pengoperasian [V] 10...32 DC

Konsumsi arus [mA] < 770

Pelindung tegangan berlebih ya

Zona pendeteksian

Resolusi gambar [px] 680 x 480

Kondisi pengoperasian

Suhu sekitar [°C] -40...85

E2M250



MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Suhu penyimpanan	[°C]	-40...125
Kelembapan penyimpanan	[%]	< 75; (kelembapan relatif)
Lama penyimpanan	[MON]	24
Perlindungan		IP 67; (ISO 20653)

Pengujian/persetujuan

EME	DIN EN 61000-6-4	lingkungan industri
	DIN EN 61000-6-2	lingkungan industri
Tahan guncangan		50 g
Ketahanan terhadap getaran	Jangkauan frekuensi 24...2000 Hz	
	(15.3 x 9.81 m/s ²)rms	PSD (g ² /Hz)
	0.04...0.1	

Data teknis

Berat	[g]	1569.5
Material		casing: baja tahan karat (1.4401/316)

Aksesori

Item dikirim	Tutup pelindung
--------------	-----------------

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------

Koneksi listrik - ..C4

Konektor: 4 x M16; pengkodean: A



1	core kabel coax sinyal video
2	layar coax GND video
3	U+
4	0 V




MultiViewBox

MULTIVIEWBOX/4 PORT

Koneksi listrik - INPUT

Konektor: 1 x M16; pengkodean: A



1	U+
2	0 V
3	input 1
4	input 2
5	input 3
6	input 4
7	tidak digunakan
8	tidak digunakan

Koneksi listrik - OUTPUT

Konektor: 1 x M16; pengkodean: A



1	core kabel coax sinyal video
2	layar coax GND video
3	tidak digunakan
4	tidak digunakan