


E2M251




Kabel koneksi untuk multi-view box E2M250

CONNECTION CABLE M16 8P 3,85M



Aplikasi		
Fitur khusus	Bebas halogen; Kesesuaian rantai tarik	
Desain	Untuk koneksi MultiViewBox E2M250	
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 60 DC
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-45...85
Perlindungan	IP 67	
Data teknis		
Berat	[g]	322.8
Material	casing: seng tuang; Segel: PBT	
Material mur	seng tuang	
Kesesuaian rantai tarik	ya	
Kesesuaian rantai tarik	radius pembengkokan untuk pemasangan tetap	≥ 100 mm
Keterangan		
Jumlah paket	1 buah	
Koneksi listrik		
Kabel: 3.85 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 6 mm; 7 x 0.34 mm²		
Koneksi listrik - soket		
Konektor: 1 x M16, lurus; pengkodean: A; Penguncian: seng tuang		



1	12 / 24 V DC merah
2	GND putih
3	IN 1 biru
4	IN 2 coklat
5	IN 3 putih/kuning
6	IN 4 abu-abu
7	tidak digunakan
8	tidak digunakan