




Pengelasan Thermowell untuk sensor suhu

WELDING THERMOWELL G1/2 V4A



EC 1935/2004 EHEDG Certified FCM 

Aplikasi

Desain	untuk sensor suhu TA343x, TAA431, TAD191
Peringkat tekanan [bar]	160

Rentang pengukuran/pengaturan

Panjang probe L [mm]	126.5
----------------------	-------

Data teknis

Berat [g]	180.8
Material	baja tahan karat (1.4404 / 316L)
Koneksi sensor	G 1/2 kerucut penyegel Ø 8,2 mm
Koneksi proses	Ø 35 mm
Karakteristik permukaan Ra/ Rz dari bagian yang dibasahi	< 0.6

Keterangan

Jumlah paket	1 buah
--------------	--------