


E30436



Kabel jumper dengan soket katup

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A




Aplikasi		
Fitur khusus		Bebas dari silikon; Bebas halogen
Bebas dari silikon		ya
Data kelistrikan		
Tegangan pengoperasian	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Total beban arus maks.	[A]	4
Kondisi pengoperasian		
Suhu sekitar	[°C]	-25...85
Perlindungan		IP 65
Data teknis		
Berat	[g]	66.7
Material bodi detakan		TPU
Material mur		kuningan, berlapis nikel
Material penyegel		FKM
Keterangan		
Jumlah paket		1 buah

Kabel jumper dengan soket katup

PLUG M12 - DIN VALVE FORM A

Koneksi listrik - colokan


Konektor: 1 x katup tipe A DIN, lurus; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm



Koneksi listrik

Kabel: 0.4 m, PUR, Bebas halogen, hitam, Ø 5.5 mm; 5 x 0.50 mm²

Koneksi



Warna core :
 BK = hitam
 BN = coklat
 BU = biru
 GN/YE = hijau/kuning

Koneksi listrik - soket

Konektor: 1 x M12, lurus; pengkodean: A; Bodi cetakan: TPU, hitam; Penguncian: kuningan, berlapis nikel; Segel: FKM; Torsi pengencangan: 0.6...1.5 Nm

